



80040011



Sběrníková spojka, vestavná, 10 ks, KNX

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení ETS
easy

Konektivita

Se sběrníkovým systémem KNX RF Ne

Druh montáže Upevnění příchýtkou
Šroubovací přípojka

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Napětí

Provozní napětí nad sběrníci 21 - 32 V

Rozměry

Vestavěná hloubka 32 mm

Materiál

Materiál Kov
Umělá hmota

Texty

Ochrana S ochrannou klapkou proti prachu pro uživatelské rozhraní (AST)

Teplota Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano