



TRM691E



**Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Systemspannung 230 V AC

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -15 - 45 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl der Ausgänge 1

**Beleuchtung**

Stromversorgung der LED-Lampe 50 W

**Ausstattung**

Bussystem Dimmaktor Ausführung Universal

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Leistung**

Glühlampenlast 200 - 200 W

Dimmleistung 200 - 200 W

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Anschlussart Schraubanschluss

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus quicklink

**Texte**

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Dimmprinzip Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Funktion Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja