



80162869



**Poussoir sensoriel 2 postes, blanc polaire brillant**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Courant électrique**

Courant absorbé bus (transfert de données) 20 mA

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance No

**Dimensions**

Profondeur 17 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation 4

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Oui

**Matières**

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Matière Thermoplastique

Finition de la surface Brillant

**Ecran**

Avec écran d'affichage No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

**Textes**

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection Avec protection de démontage

Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet