



80162869



**Poussoir sensoriel 2 postes, blanc polaire brillant**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Courant électrique**

Courant absorbé bus (transfert de données)	20 mA
--	-------

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance	No
----------------------------	----

**Dimensions**

Profondeur	17 mm
------------	-------

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation	4
---------------------------------	---

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

**Matières**

Couleur	Blanc polaire
---------	---------------

Code RAL	9010
----------	------

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Finition de la surface	Brillant
------------------------	----------

**Ecran**

Avec écran d'affichage	No
------------------------	----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Textes**

Function	Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
----------	--

Protection	Avec protection de démontage
------------	------------------------------

Température	Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet
-------------	---