




80162869



Drukknop opzetmod. 2-v, R polarwit

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op

Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur

-5 - 45 °C

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)

20 mA

Funcities

Met kamerthermostaat

Nee

Afmetingen

Diepte

17 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten

4

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie

Ja

Materiaal

Kleur

Polarwit

RAL-kleur

9010

Materiaal

Thermoplast

Afwerking oppervlakte

Glanzend

Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

Scherm

Met display

Nee

Teksten

Functie

Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Beveiliging

Met demontagebeveiliging

Temperatuur

Geïntegreerde temperatuurvoeler met uitschakelen van de meetwaarde via object