



80162869



**Tryckknapp easy-KNX, 2 vippor, R.x/ 1930/ R.classic, indikering, Vit**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Montering Infälld montering

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -5 - 45 °C

**Elektrisk ström**

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 20 mA

**Funktioner**

Med temperaturgivare Nej

**Dimensioner**

Djup 17 mm

**Utrustning**

Antal manöverpunkter 4

**Kontroller och indikatorer**

Med LED-indikering Ja

**Material**

Färg Vit

RAL-kod 9010

Material Termoplast

Ytbehandling Blank

**Tillbehör**

Har märksfält Nej

**Skärm**

Med display Nej

**Text**

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt