



80162770



IP20



KNX e/s K.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 20 mA

Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

Wymiary

Wysokość 25 mm

Szerokość 66,80 mm

Głębokość 14,35 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 4

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Połysk

Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

Ekran

Z wyświetlaczem Nie

Dodatkowe informacje

Funkcja Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak