



TXM632C



### Rollladen-/Jalousieaktor 12-fach KNX easy, 230V

#### Technische Eigenschaften

##### Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS  
easy

##### Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

##### Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

##### Werkstoff

Farbe

Lichtgrau

##### Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung

Ja

##### Elektrischer Strom

Nennstrom

4 A

Max. Schaltstrom

4 A

##### Spannung

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter

0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

##### Kapazität

Anzahl Module

10

##### Texte

Funktion

Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm  
Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung  
Mit Sonnenschutzfunktion

Anschlussart

Mit Schraubklemmen

Betriebsart

Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja