



85876200



KNX RF binární vstup 2-násobný 230 V, vestavný sv. šedá

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Elektrický proud

Počet vstupních obvodů	2
------------------------	---

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ano
--------------------------------	-----

Vybavení

Vyžaduje externí signální napětí	Ne
Obousměrné rádiové frekvence	Ne
S řízením systému HVAC	Ne

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Osvětlení

Ovládání LED	Ne
--------------	----

Materiál

Barva	Světle šedá
-------	-------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Napětí

Vstupní napětí	5 - 5 V
----------------	---------

Rozměry

Výška	47,50 mm
Hloubka	26,40 mm

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----