




80161865



Tlačítko 1-násobné, KNX - R.x, černá lesk

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž

Zapuštěná montáž

Podmínky použití

Provozní teplota

-5 - 45 °C

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat

20 mA

Funkce

S prostorovým termostatem

Ne

Rozměry

Hloubka

17 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů

2

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED

Ano

Materiál

Barva

Černá

Kód RAL

9005

Materiál

Termoplast

Povrchová úprava

Lesklý

Příslušenství

Popisové pole

Ne

Obrazovka

S displejem

Ne

Texty

Funkce

Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí

Ochrana

S ochranou proti demontáži

Teplota

Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu