



TXA606B



Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy, 10A

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS
easy

Konnektivität

Mit Bussystem KNX

Ja

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

Abmessungen

Höhe

90 mm

Breite in Teilungseinheiten

4

Elektrischer Strom

Nennstrom

10 A

Werkstoff

Farbe

Grau

Ausstattung

Funk bidirektional

Nein

Mit Schieber für Handschaltung

Ja

Elektrischer Strom

Busstromaufnahme im Leerlauf

3 mA

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Leistung

Ausgangsleistung

1200 W

230 V Glüh- und Halogenlampen

1200 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue

230 - 230 V

Systemspannung

30 V DC über Bus

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

0.75 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

0.75 - 2.5 mm²

Texte

Funktion

Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Mit Sonnenschutzfunktion

Anschlussart

Mit quickconnect-Steckklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja