



EGN200



Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 2-Kanal

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 240 V |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 230 V |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Leistung

| | |
|-------------------------------|--------|
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 2300 W |
|-------------------------------|--------|

Beleuchtung

| | |
|--|--------|
| Max. Leuchtstofflampenlast Serienschalt. | 1000 W |
| Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert | 400 VA |

Funktionen

| | |
|----------------------------|------|
| Gangreserve Jahre | 10 y |
| Mit Netzsynchronisation | Nein |
| Mit Quartz Synchronisation | Ja |
| Anzahl Funktionskanäle | 2 |

Ausstattung

| | |
|---------------------|--------|
| Genauigkeit pro Tag | 0.25 s |
| Mit Impulsprogramm | Ja |
| Anzahl Kanäle | 2 |

Anschluss

| | |
|------------|-------------|
| Kontaktart | 1x Wechsler |
|------------|-------------|

Einstellungen

| | |
|----------------|----|
| Tagesprogramm | Ja |
| Wochenprogramm | Ja |
| Jahresprogramm | Ja |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -5 - +45 °C |
|--------------------|-------------|

Anschluss

| | |
|--|---------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter | 0.2 - 2.5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 0.2 - 4 mm ² |

Texte

| | |
|--------------|-------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemme |
|--------------|-------------------|

Abmessungen

| | |
|--------|----------|
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 35.80 mm |
| Tiefe | 61.60 mm |

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

Elektrische Hauptattribute

| | |
|---|-------|
| Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen | 1 min |
|---|-------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|