



14093505



W:1 Gniazdo UAE 8 RJ45 kat.6 z pokrywą, kompletne, IP55, szary

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia 500 - 500 MHz

Sprzęt

Liczba wyjść 1

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

Sprzęt

Z pokrywą uchyloną Tak

Materialy

Kolor Szary

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku UAE/IAE (ISDN)

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego
Bez łapek rozporowych

Napięcie Nadaje się do PoE+

Typ połączenia Z zaciskami przecinającymi izolację przewodu

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak