

SIF-Wandlerschr, Univ.N,NAR NH2 Leiste, vorber. für Ü-Spg-Schutz, AAR NH2 Leiste

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1355 mm
Breite	1110 mm
Tiefe	315 mm
Höhe Sammelschiene	30 mm

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Anzahl Reihen	8
Anzahl Sammelschienendurchführungen	0

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Konnektivität

Montageart	teilversenk
------------	-------------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	2
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----