



11963525

W.1 Moduł gniazdo głośnikowe pojedyncze z pokrywą, IP55, szary

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo głośnikowe
------------------	--------------------

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	51 mm
Wbudowane puszkі podtynkowe	35 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Ekranowany	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Z polem opisowym
Płytką nośna/pierścień nośny	Z płytką nośną

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak