



TG500A



Hlásiče kouře napájený z baterie, bílá

Technické vlastnosti

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí 1x alkalická baterie 9 V DC

Konektivita

Připojitelné Ano

Volitelné rádiové připojení Ne

Vybavení

Hlasitost bzučáku 85 dB

Rozměry

Průměr 125 mm

Výška 48 mm

Baterie

Životnost baterie 4 roky

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP32

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 55 °C