



51733515



LED-Signallicht-Einsatz rot/grün W1 grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Beleuchtung

Art der Lampe	LED
---------------	-----

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	48 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Texte

Beleuchtung	Homogene Ausleuchtung, separat schaltbar über getrennte Eingangsklemmen
Aufdruck	Ohne Aufdruck

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja