



14103502



Tekniska egenskaper

Frekvens

Överföringsbandbredd 500 - 500 MHz

Utrustning

Antal utgångar 2

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -15 - 30 °C

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Självskalandeanslutning

Material

Färg Vit

Material Termoplast

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Text

Anslutningstyp Med skärande snabbanslutning

Spänning Lämplig för PoE+

Utförande Utan klor

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja