



32713505



Sleutel-wisselschak. met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 2-polig
-----------------------------------	--------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning	240 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging

Geschikt voor

W.1

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja