



32713505

Prekidač na ključ, izmjenični, 2 pozicije, natpis "1"i"2", NŽ, W.1, siva

Tehničke karakteristike

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7011
Obrada površine	Mat
Obrada	Neobrađeno

Napon

Nazivni napon	240 V
---------------	-------

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 30 °C
-------------------	-------------

Tekst

Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima

Pogodno za

W.1	
-----	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da