



32713505



Nyckelbrytare trapp, utanpåliggande W.1, IP55, Grå

Tekniska egenskaper

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011

Kontroller och indikatorer

Typ av persiennbrytare	2-polig strömställare
------------------------	-----------------------

Material

Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Spänning

Märkspänning	240 V
--------------	-------

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Omkopplingsström	10 A

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Utförande	För skruvfästning
Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpens golv

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja