



14093512



#### Data-aansluiting Cat 6. 1-v, berker W.1, polarwit

#### Technische eigenschappen

##### Frequentie

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Overdrachtsbandbreedte | 500 - 500 MHz |
|------------------------|---------------|

##### Samenstelling

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal uitgangen | 1 |
|------------------|---|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

##### Materiaal

|           |             |
|-----------|-------------|
| Kleur     | Polarwit    |
| Materiaal | Thermoplast |

##### Aansluiting

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type connector/steker | Snijklem |
|-----------------------|----------|

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

##### Teksten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met snijklemmen    |
| Spanning      | Geschikt voor PoE+ |

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |