



14093512



#### Technické vlastnosti

##### Frekvence

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Šířka přenosového pásma | 500 - 500 MHz |
|-------------------------|---------------|

##### Vybavení

|               |   |
|---------------|---|
| Počet výstupů | 1 |
|---------------|---|

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -15 - 30 °C |
|------------------|-------------|

##### Materiál

|       |              |
|-------|--------------|
| Barva | Polární bílá |
|-------|--------------|

|          |            |
|----------|------------|
| Materiál | Termoplast |
|----------|------------|

##### Připojení

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Typ konektoru/zástrčky | Řezací svorka |
|------------------------|---------------|

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

##### Texty

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Napětí | Vhodné pro PoE+ |
|--------|-----------------|

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Typ připojení | S zařezávacími svorkami |
|---------------|-------------------------|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|