



14103505



Technické vlastnosti

Frekvence

Šířka přenosového pásma 500 - 500 MHz

Vybavení

Počet výstupů 2

Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

Materiál

Barva Šedá

Materiál Termoplast

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Řezací svorka

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Rozměry

Výška pásky P-touch popisového pole 12 mm

Texty

Výstup S přímým vývodem

Napětí Vhodné pro PoE+

Způsob montáže Bez rozpěrných přichytek

Ochrana Se samouzavíracím ochranným krytem proti prachu na konektor

Typ připojení S zařezávacími svorkami

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano