



14103505



Technické vlastnosti

Frekvence

Šířka přenosového pásma	500 - 500 MHz
-------------------------	---------------

Vybavení

Počet výstupů	2
---------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Materiál

Barva	Šedá
-------	------

Materiál	Termoplast
----------	------------

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Řezací svorka
------------------------	---------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Napětí	Vhodné pro PoE+
--------	-----------------

Typ připojení	S zařezávacími svorkami
---------------	-------------------------

Způsob montáže	Bez rozpěrných příchytok
----------------	--------------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----