



14103505



Технічні характеристики

Частота

Ширина частот передачі 500 - 500 MHz

Обладнання

Кількість виходів 2

Умови використання

Робоча температура -15 - 30 °C

Матеріали

Colour Сірий

Матеріал Термопластик

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Термінал для різання

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Розміри

Висота стрічки P-touch для поля маркування 12 mm

Тексти

Вихідний отвір 3 прямим виходом

Напруга Підходить для PoE+

Режим встановлення Без розпірних лап

Захист Із самозакривною пилозахисною кришкою на кожне гніздо

Тип з'єднання 3 ріжучими клемми

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так