



11963532

**Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 2fach mit Klappdeckel W.1 polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Lautsprecheranschluss
-----------------------	-----------------------

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	51 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Geschirmt	Nein
Mit Staubschutz	Ja

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Auslass	Mit Geradeauslass
Beschriftung	Mit 2 Beschriftungsfeldern
Tragplatte/Tragring	Mit Tragplatte

**Geeignet für**

Berker W.1 / Hager cubyko
---------------------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja