



LFF40060570352

Angle plat cache de découpe pour goutlotte LF/LFH 40x57mm gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm
Mesure a	95 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

Réglages

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Configuration

Chevauchement	Oui
---------------	-----

Convient pour

LF 40x60 / LFH 40x60

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

