



TXA310



Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem

EIB

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS
easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise

10

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig

Nein

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

Ausstattung

Funk bidirektional

Nein

Mit Batterie

Nein

Mit HLK Ansteuerung

Nein

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Beleuchtung

LED-Steuerung

Nein

Werkstoff

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Lichtgrau

RAL Nummer

7035

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

0 - 45 °C

Spannung

Eingangsspannung

230 - 230 V

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

Versorgungsspannungsart

AC

Abmessungen

Länge

70 mm

Höhe

90 mm

Tiefe

60 mm

Texte

Anschlussart

Mit quickconnect-Steckklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja