



TXA310



Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem	EIB
-----------	-----

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	10
----------------------------	----

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Nein
-----------------------------------	------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Nein
Mit HLK Ansteuerung	Nein

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Beleuchtung

LED-Steuerung	Nein
---------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Spannung

Eingangsspannung	230 - 230 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	AC

Abmessungen

Länge	70 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	60 mm

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----