



TXA310



Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem

EIB

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS
easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise

10

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig

Nein

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

Ausstattung

Funk bidirektional

Nein

Mit Batterie

Nein

Mit HLK Ansteuerung

Nein

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Beleuchtung

LED ansteuern

Nein

Werkstoff

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Lichtgrau

RAL Nummer

7035

Sicherheit

Schutzart IP

IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

0 - 45 °C

Spannung

Eingangsspannung

230 - 230 V

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

Versorgungsspannungsart

AC

Abmessungen

Länge

70 mm

Höhe

90 mm

Tiefe

60 mm

Texte

Anschlussart

Mit quickconnect-Steckklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja