



TXA310



**Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Bussystem EIB

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus ETS  
easy

**Elektrischer Strom**

Anzahl Eingangsstromkreise 10

**Ausstattung**

Externe Abfragespannung notwendig Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

**Ausstattung**

Funk bidirektional Nein

Mit Batterie Nein

Mit HLK Ansteuerung Nein

**Installation, Montage**

Montage auf DIN Schiene

**Beleuchtung**

LED ansteuern Nein

**Werkstoff**

Werkstoff Kunststoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

**Spannung**

Eingangsspannung 230 - 230 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Versorgungsspannungsart AC

**Abmessungen**

Länge 70 mm

Höhe 90 mm

Tiefe 60 mm

**Texte**

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja