



TXA662AN



### Universal-Dimmaktor 2-fach KNX easy, 2x300W, ESL/LED, kombinierbar

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Eingangsspannung	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus
Hilfsspannung	230 - 230 V

##### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	2,40 mA
---------------------------------	---------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

##### Beleuchtung

Stromversorgung der LED-Lampe	120 W
-------------------------------	-------

##### Ausstattung

Bussystem Dimmaktor Ausführung	Steuerbaustein
--------------------------------	----------------

##### Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

##### Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	300 W
Glühlampenlast	5 - 300 W
Dimmleistung	5 - 300 W

##### Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Anschlussart	quickconnect

##### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

##### Texte

Sicherung	Überhitzungsschutz (Anzeige über LED) Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung) Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)
Betriebsart	Lastkopplung von 2 Kanälen zur Erhöhung der Ausgangsleistung über Parallelschaltung der Ausgänge
Dimmprinzip	Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend Minimale/maximale Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar
Funktion	Lernfunktion für optimierten Betrieb von Kompakteuchtstofflampen und LED-Leuchten über Bus aktivierbar
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beschriftung	Großes Beschriftungsfeld
Schutz	Mit Überhitzungs-, Überlastungs- und Kurzschlusschutz

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----