



TU418



## Funkfernbedienung, KNX, 7 Tasten, 18 Kanäle

### Technische Eigenschaften

#### Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 - 868 MHz
Funk Sendefrequenz	868,30 MHz

#### Spannung

Betriebsspannung	6 - 6 V
------------------	---------

### Funktionen

Max. Funkübertragungsreichweite im Freien	100 m
---	-------

### Konnektivität

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2

### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	7
-------------------	---

### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

### Abmessungen

Höhe	134 mm
Breite	50,2 mm
Tiefe	16 mm

### Ausstattung

Mit Batterie	Ja
--------------	----

### Batterie

Batterielebensdauer	5 Jahre
---------------------	---------

### Texte

Beleuchtung	Mit bewegungs- und betätigungsabhängiger Beschriftungsfeld-Beleuchtung
Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----