



TU418



Funkfernbedienung, KNX, 7 Tasten, 18 Kanäle

Technische Eigenschaften

Frequenz

| | |
|----------------------|---------------|
| Übertragungsfrequenz | 868 - 868 MHz |
| Funk Sendefrequenz | 868,30 MHz |

Spannung

| | |
|------------------|---------|
| Betriebsspannung | 6 - 6 V |
|------------------|---------|

Funktionen

| | |
|--|-------|
| Max. Funkübertragungsbereich im Freien | 100 m |
|--|-------|

Konnektivität

| | |
|---------------------|----------|
| Radio Protokoll | KNX-Funk |
| Empfänger Kategorie | 2 |

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 7 |
|-------------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
|--------------------------------|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
|--------------------|-----------|

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 134 mm |
| Breite | 50,2 mm |
| Tiefe | 16 mm |

Ausstattung

| | |
|--------------|----|
| Mit Batterie | Ja |
|--------------|----|

Batterie

| | |
|---------------------|---------|
| Batterielebensdauer | 5 Jahre |
|---------------------|---------|

Texte

| | |
|-------------|--|
| Beleuchtung | Mit bewegungs- und betätigungsabhängiger Beschriftungsfeld-Beleuchtung |
| Funktion | Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten Resetfunktion (Auf Werkseinstellung) |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|