



TRC270D



Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, quicklink

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Radio Protokoll	KNX-Funk
-----------------	----------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy quicklink
-----------------------------	--------------------------

Konnektivität

Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Abmessungen	54 x 98 mm
Höhe	54 mm
Breite	98 mm
Tiefe	77 mm
Einbautiefe	40 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Werkstoff

Farbe	Weiß
-------	------

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 A
-------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	3680 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	--