



12033542

#### Технічні характеристики

##### Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

##### Затухання

Втрати на частоті 860Мгц 5 dB

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Кінцева розетка

##### Частота

Ширина смуги частот 4 - 862 MHz

##### Обладнання

Кількість виходів 2

##### Матеріали

Матеріал Термопластик

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

##### Розміри

Глибина 45 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка  
Поверхневий монтаж

##### Тексти

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемами

##### Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так