



12033542

### Технічні характеристики

#### Затухання

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Втрати на частоті 860Мгц | 5 dB |
|--------------------------|------|

#### Частота

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Ширина смуги частот | 4 - 862 MHz |
|---------------------|-------------|

#### Обладнання

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість виходів | 2 |
|-------------------|---|

#### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9010 |
|---------|------|

#### Розміри

|         |       |
|---------|-------|
| Глибина | 45 mm |
|---------|-------|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 35 mm |
|-----------------------------------------|-------|

#### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Відповідність REACH | Yes |
|---------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|