



EGN100



IP20

### Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung	230 - 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

##### Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
-------------------------------	--------

##### Beleuchtung

Max. Last Leuchtstofflampe in Reihe	1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert	400 VA

##### Funktionen

Gangreserve in Jahren	10 y
Mit Netzsynchronisation	Ja
Mit Quartz Synchronisation	Ja
Anzahl Funktionskanäle	1

##### Ausstattung

Genauigkeit pro Tag	0,25 s
Mit Impulsprogramm	Ja
Anzahl Kanäle	1

##### Anschluss

Kontaktart	1x Wechsler
------------	-------------

##### Einstellungen

Tagesprogramm	Ja
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Ja

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
--------------------	-------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.2 - 4 mm <sup>2</sup>

##### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

##### Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	17,80 mm
Tiefe	62,50 mm

##### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

##### Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen	1 min
---	-------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----