



32713502

Commut. a chiave con stampa da muro mors. ingr. separ. Serie W.1 bianc pol. opac

Caratteristiche tecniche

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010

Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Interruttore a 2 poli
--	-----------------------

Materiali

finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Condizioni di impiego

Tensione nominale	240 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Adatto per

W.1

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si