



32713502

Prekidač na ključ, izmjenični, 2 pozicije, natpis "1"i"2", NŽ, W.1, p.bijela

#### Tehničke karakteristike

##### Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010

##### Kontrole i indikatori

Tip prekidača za žaluzine	2-polni prekidač
---------------------------	------------------

##### Materijali

Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

##### Napon

Nazivni napon	240 V
---------------	-------

##### Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Struja uklapanja/isklapanja	10 A

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

##### Tekst

Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima
Klema	Sa WAGO spojnicom za 2-žičnu priključnu klemu za ožičenje Sa dva mjesta za pričvršćivanje za WAGO 2-žične priključke u podu kućišta

##### Pogodno za

W.1

##### Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da