



32713502

#### Technické vlastnosti

##### Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010

##### Ovládací prvky a indikátory

Typ žaluziového spínače	2-pól. spínač
-------------------------	---------------

##### Materiál

Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

##### Napětí

Jmenovité napětí	240 V
------------------	-------

##### Elektrický proud

Spínací proud	10 A
Spínací proud	10 A

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
-----------------	------

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

##### Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Způsob montáže	Pro přišroubování
Svorka	S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou vodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře

##### Vhodné pro

W.1	
-----	--

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano