



80262270



KNX Bewegungsmelder-Modul 2,2 m mit integriertem Busankoppler Q.x/K.x

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe 2,20 - 2,20 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS easy

Minimale Einschaltdauer 10 s

Funktionen

Maximale Einschaltdauer 30 min

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar 5 - 1000 lx

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar 45 - 90 °

Erfassungswinkel horizontal 90 - 180

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff Metall
Kunststoff

Texte

Drucktaster Mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS

Betriebsart Mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS

Funktion Anwesenheitssimulation
Mit Partyfunktion

Montageart Mit Spreizkrallen
Mit Demontageschutz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja