



TRM702A



**Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie**

**Technische Eigenschaften**

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy quicklink
-----------------------------	--------------------------

**Elektrischer Strom**

Anzahl Eingangsstromkreise	2
----------------------------	---

**Ausstattung**

Externe Abfragespannung notwendig	Nein
-----------------------------------	------

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

**Ausstattung**

Funk bidirektional	Ja
Mit Batterie	Ja
Mit HLK Ansteuerung	Nein

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Beleuchtung**

LED-Steuerung	Nein
---------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

**Kabel**

Kabellänge	0,20 m
------------	--------

**Spannung**

Eingangsspannung	3 - 3 V
Versorgungsspannungsart	DC
Systemspannung	3 V

**Abmessungen**

Höhe	39 mm
Tiefe	11 mm

**Texte**

Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
------------	------------------------------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----