



TRM702A



Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy quicklink
-----------------------------	--------------------------

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2
----------------------------	---

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Nein
-----------------------------------	------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Batterie	Ja
Mit HLK Ansteuerung	Nein

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Beleuchtung

LED-Steuerung	Nein
---------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

Kabel

Kabellänge	0,20 m
------------	--------

Spannung

Eingangsspannung	3 - 3 V
Versorgungsspannungsart	DC
Systemspannung	3 V

Abmessungen

Höhe	39 mm
Tiefe	11 mm

Texte

Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
------------	------------------------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----