



TXA624C



### **Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 230V**

#### **Technische Eigenschaften**

##### **Einstellungen**

Unterstützen Einstellmodus

ETS  
easy

##### **Konnektivität**

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

##### **Installation, Montage**

Montage auf

DIN Schiene

##### **Werkstoff**

Farbe

Lichtgrau

##### **Ausstattung**

Mit Schieber für Handschaltung

Ja

##### **Elektrischer Strom**

Nennstrom

6 A

Max. Schaltstrom

6 A

##### **Spannung**

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

##### **Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

##### **Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### **Kapazität**

Anzahl Module

4

##### **Texte**

Funktion

Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm  
Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung  
Mit Sonnenschutzfunktion

Anschlussart

Mit quickconnect-Steckklemmen

Betriebsart

Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar

##### **Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja