



TYA624D



**Jalousieaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX**

**Technische Eigenschaften**

**Einstellungen**

Unterstützen Einstellmodus

ETS

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

**Installation, Montage**

Montage auf

DIN Schiene

**Werkstoff**

Farbe

Lichtgrau

**Ausstattung**

Mit Schieber für Handschaltung

Ja

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

6 A

Max. Schaltstrom

6 A

**Spannung**

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Kapazität**

Anzahl Module

4

**Texte**

Funktion

Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm  
Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung  
Mit Sonnenschutzfunktion

Anschlussart

Mit quickconnect-Steckklemmen

Betriebsart

Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja