



TYA624D



Jalousieaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom 6 A

Max. Schaltstrom 6 A

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.75 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.75 - 2.5 mm²

Kapazität

Anzahl Module 4

Texte

Funktion Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Mit Sonnenschutzfunktion

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Betriebsart Betriebsart für Jalousie oder Rollade/Markise einstellbar

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja