



EEN101



Dämmerungsschalter mit Einbaufühler EEN002

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Einstellungen

Einschaltverzögerungszeit 60 s

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +45 °C

Lager-/Transporttemperatur -25 - +70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 6 mm²

Kapazität

Anzahl Module 1

Texte

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
AufbAufühler für Wand- und Deckenmontage

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Abmessungen

Höhe 83 mm

Breite 17,80 mm

Tiefe 65 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja