



TYA604C



**Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach,16A, KNX**

**Technische Eigenschaften**

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus ETS

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX Ja

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

**Abmessungen**

Höhe 90 mm

Tiefe 65 mm

Breite in Teilungseinheiten 4

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Werkstoff**

Farbe Lichtgrau

**Ausstattung**

Funk bidirektional Nein

Mit Schieber für Handschaltung Ja

**Elektrischer Strom**

Busstromaufnahme im Leerlauf 3 mA

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Leistung**

Glühlampenlast 230 V Lampe 2300 - 2300 W

Ausgangsleistung 2300 W

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Systemspannung 30 V DC über Bus

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Texte**

Funktion Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm  
Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung  
Mit Sonnenschutzfunktion

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja